

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 电气数据

## 性能数据

工作电压	30 V AC/DC
------	------------

## 连接

## 连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 连接2

类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 电缆性质

导线数量	5 光束
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
电缆长度	10,000 mm
拖链适用性	否

## 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

## 连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 连接2

类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形