

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Type	female
------	--------

Aantal polen	9 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Type	male
------	------

Aantal polen	9 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------

### Kabeleigenschappen

Aantal aders	5 St.
--------------	-------

Afgeschermd	Ja
-------------	----

Kabeluitvoering	Verbindingskabel
-----------------	------------------

Kabellengte	10.000 mm
-------------	-----------

Geschikt voor kabelrupsen	Nee
---------------------------	-----

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
--------------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Type	female
------	--------

Aantal polen	9 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------

### Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Type	male
------	------

Aantal polen	9 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------