


Teknisk datablad Forbindelseskabel

Art. nr.: 50104026

KB 031-7000-01

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding 30 V AC/DC

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype Sub-D

Type female

Antal poler 15 -polet

Udførelse aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype Sub-D

Ydeevne

Antal ledere 15 Stk.

Afskærmet Ja

Kabeludførelse Tilslutningskabel (åbent på en side)

Kabeldiameter (udvendig) 8,1 mm

Kabellængde 7.000 mm

Egnet til trækkæde Nej

Klassifikation

Toldtarifnummer 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Elektrisk tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Sub-D
Type	female
Antal poler	15 -polet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	Sub-D
Type	male
Antal poler	15 -polet
Udførelse	aksial