

Teknik veri sayfası Aydınlatma

Ürün no.: 50148126

IL AL 023/096 RD 301

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Tür	LED yüzey aydınlatması
Bunlar için uygundur:	IVS 1000i & DCR 1000i

İşlevler

İşlevler	Entegre güç ayarı
	Tetiklenebilir çalışma

Optik veriler

Işık kaynağı	LED, Kırmızı
Dalga boyu	625 nm
Gönderme sinyali şekli	darbeli
LED grubu	serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Açılma açısı, maks.	30 °

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks.	12 W, 24 V DC'de
Girişler	
Dijital anahtarlama girişi sayısı	2 Adet
Anahtarlama girişleri	
Voltaj türü	DC
Anahtarlama voltajı	Tetikleme yüksek 3,3 ... 30,0 V (yüksek) / < 2,8V (düşük) Tetikleme polaritesi V+ (yüksek) / GND (düşük)
Dijital anahtarlama girişi 1	
İşlev	Tetikleyici
Dijital anahtarlama girişi 2	
İşlev	Tetiklenebilir polarite

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Gerilim beslemesi Tetiklenebilir polarite Tetikleyici
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	40 mm x 60 mm x 113 mm
Malzeme gövde	Metal
Plastik gövde	PC
Metal gövde	Alüminyum oksitlenmiş
Malzeme lens kapağı	Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
Net ağırlık	470 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	opsiyonel montaj ünitesi üzerinden Somun montajı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 40 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	90 %

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Standartta göre kontrol yöntemi sabit darbe	IEC 60068-2-29, Test Eb
Standartta göre kontrol yöntemi titreşim	IEC 60068-2-6, Test Fc

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85395100
ECLASS 5.1.4	27310204
ECLASS 8.0	27310204
ECLASS 9.0	27310204
ECLASS 10.0	27310204
ECLASS 11.0	27310204
ECLASS 12.0	27310204
ECLASS 13.0	27310204
ECLASS 14.0	27310204
ECLASS 15.0	27310204
ECLASS 16.0	27310204
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211718

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Tetiklenebilir polarite
	Tetikleyici
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	300 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	V+
2	Tetikleme polaritesi aktif yüksek: V+ / aktif düşük: GND
3	GND
4	Tetikleyici IN



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Hazır

Uyarılar

Kullanım amacına dikkat edin!	
	- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir. - Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50130638	KD U-M12-3A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, 3 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC
50130679	KD U-M12-3W-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, açılı, dişi, 3 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Montaj tekniği - döner montaj braketi

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50148129	BTK IL BA 023	Montaj ünitesi	Montaj braketi, tesis tarafı: vidalanabilir Montaj braketi, cihaz tarafı: Bilyeli başlık Malzeme: Alüminyum

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50148127	AC AL 023/096 L	Koruma camı	Tür: Dağıtma camı Bunlar için uygundur:: Aydınlatma IL AL 023/096 RD 301 Montaj braket: vidalanabilir Malzeme: Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
	50148128	AC AL 023/096 P	Filtre	Bunlar için uygundur:: Aydınlatma IL AL 023/096 RD 301 Filtre türü: Polarizasyon filtresi Montaj braket türü: vidalanabilir Malzeme: Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.