


## Technisch gegevensblad Verdeelkabel

Art.-nr.: 150766

CB-M12-SC44

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen<br>COMPACTplus-m  |
|               | Meerstraalsveiligheidsfotocellen<br>COMPACTplus-ml |
|               | Veiligheidslichtschermen<br>COMPACTplus-m          |

Aansluiting

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Aansluiting 1    |               |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |
| Aansluiting 2    |               |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |
| Aansluiting 3    |               |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

Kabeleigenschappen

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Aantal aders              | 4 St.        |
| Afgeschermd               | Nee          |
| Kabeluitvoering           | Verdeelkabel |
| Kabellengte               | 1.000 mm     |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee          |

Mechanische gegevens

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 81 g |
|--------------|------|


Certificeringen

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440104 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27440108 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

## Bedradingsschema's

