

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130427

E7-V1-DS-G

### Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	E7
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie E7
Type signaalgeving	optisch

### Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
<b>Prestatiegegevens</b>	
Voedingsspanning $U_B$	24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max.	51 mA

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 61 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	80 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Bolkapkleur	groen
Uitstraalhoek	360°

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	c UL US

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## Opmerkingen



### Gebuiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



### Bij UL-applicaties:






- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

## Toebehoren

## Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130436	E7-MH1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwworm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Horizontale montage Befestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

**Toebehoren**

	<b>Art.-nr.</b>	<b>Benaming</b>	<b>Artikel</b>	<b>Beschrijving</b>
	50130440	E7-MP1-100	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Voetmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130437	E7-MW1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130438	E7-MW2	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Hoekmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 10 stuks max. Moduleopname: tweezijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

**Opmerking**



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.