

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50113421

TKS 50x50.UV.HT

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	hittebestendig
---------------------	----------------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	51,5 mm
Montagemaat hoogte	72 mm
Montagemaat dikte	8,7 mm
Reflectievlak hoogte	48 mm
Reflectievlak breedte	47,25 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Coating	UV-bescherming
Nettogewicht	25 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 120 °C
------------------------------	----------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 40
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

