

## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 520066  
CB-M12-SCC2

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

La figura può variare

## Kit costituito da

Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
1	150755	CB-M12-SC22	Cavo di interconnessione	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, assiale, male, Codifica A, 4 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M12, assiale, female, Codifica A, 4 poli Collegamento 3: Connettore circolare, M12, assiale, female, Codifica A, 4 poli Schermato: No Lunghezza cavo: 1.500 mm

## Dati tecnici

## Dati di base

Idoneo per	Barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m Cortine fotoelettriche di sicurezza COPMACTplus-m
------------	--

## Collegamento

## Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	1.500 mm

## Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Collegamento elettrico

### Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale