

技术数据表

电子标签

配件编号: 50117412

TFM 08 1110.210

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 说明
- 更多信息



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	TFM
适合	RFM
芯片	I-CodeSLI

电气数据

性能数据	
存储容量	28 B
存储区	112 个

机械参数

结构	写
厚度	3 mm
外径	85 mm
内径	4 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	计算机
净重	20 g

环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 75 °C
环境温度, 储藏	-30 ... 120 °C

认证


防护等级	IP 67
应用标准	ISO 15693

分类

税率编号	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ECLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996
UNSPSC 26.08	43211710

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



说明



遵守设备的使用规定！



- ⚠ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- ⚠ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ⚠ 请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

- 读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。