


Scheda tecnica dati Cavo di collegamento

Cod. art.: 429083

CB-M12-10000S-8GF

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Colore del corpo dell'impugnatura	Nero
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	7 pezzo(i)
Sezione del conduttore	0,25 mm ²
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	6 mm
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale della guaina	PUR

Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa	-25 ... 80 °C
---	---------------

Certificazioni

Omologazioni	c UL UL
--------------	------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Colore del corpo dell'impugnatura	Nero
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------