

## Technisch gegevensblad

### Barcodeband

Art.-nr.: 50144194

BCB G40 H25 L050

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
---------------	---

### Mechanische gegevens

Afmeting (h x l)	25 mm x 50.000 mm
Rastermaat	40 mm
Mechanische eigenschappen	beperkt chemicaliënbestendig krasvast UV-bestendig veegvast vochtbestendigheid
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	0,1 mm
Productieproces	Fotoset
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)	Dieselolie Heptaan Testbenzine Trafo-olie
Uitharding	72 h
Oppervlaktebescherming	Polyester, mat

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 120 °C
Verwerkingstemperatuur	0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur	10 ... 25 °C
Bestendigheid	UV-licht Vochtigheid Zoutspoeinevel (150 h/5 %)
Temperatuurbestendigheid	-40 ... 120 °C
Aard van de ondergrond	droog glad schoon vetvrij

### Classificatie

Douanetariefnummer	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

### BCB Barcodeband

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: Barcodeband
<b>AAA</b>	<b>Grid / rastermaat</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Bandhoogte / speciale hoogte</b> H25: Hoogte 25 mm H47: Hoogte 47 mm SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Bandlengte / speciale lengte</b> Lxxx: Bandlengte in mm SL: Speciale lengte
<b>DDDD</b>	<b>Opties</b> TWIN: Twee identiek gedrukte banden MVS: Measurement Value Switch (kleur rood) MVO: Measurement Value Zero (kleur geel) MK: Merklabe RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern) RK: Repair Kit (reparatieband)

## Artikelsleutel

**BCB**

**Barcodeband**

**E**

**Klantspecifiek uitvoering**

A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood  
B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood  
C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood  
D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood  
E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood  
F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood  
G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood

**Opmerking**



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).