

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 426553

MLD500-T4L-UDC-1600-S2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte ontvangers
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66502300	MLD500-T4L	Meerstraalsveiligheidsfotocel zender	Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp Reikwijdte: 0,5 ... 50 m Aantal stralen: 4 St. Straalafstand: 300 mm Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig
	1	549853	UDC-1600-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLD-UDC
Apparaattype	Zender

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Geïntegreerde laser uitrichthulp
---------------------	----------------------------------

Functies

geïntegreerde laser uitrichthulp	Ja
geïntegreerde status-signaallamp	Nee

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebruiksdur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Gegevens beveiligde zone

Reikwijdte	0,5 ... 50 m
------------	--------------

Optische gegevens

Aantal stralen	4 St.
Straalafstand	300 mm

Mechanische gegevens

Nettogewicht	9.520 g
met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.600 mm

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832

Geschikte ontvangers

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	426554	MLD510-R4L-UDC-1600-S2	Veiligheidssensorset ontvanger	Speciale uitvoering: Reflectie-element voor laser uitrichthulp Straalafstand: 300 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.