


Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50137268

D U-M30-30A-M

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	30 -polig
Uitvoering	axiaal
Aansluiting 2	
Type aansluiting	Soldeeraansluiting

Mechanische gegevens

Nettogewicht	90 g
--------------	------

Classificatie

Douanetarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	30 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Soldeeraansluiting
------------------	--------------------