

技术数据表

电子标签

配件编号: 50117412

TFM 08 1110.210

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 说明
- 更多信息



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	TFM
适合	RFM
芯片	I-CodeSLI

电气数据

性能数据	
存储器存取	读/写
存储容量	28 B
存储区	112 光束
存储区容量	4 B
存储时间	50 ms

认证

应用标准	ISO 15693
------	-----------

机械数据

设计	写
厚度	3 mm
外径	85 mm
内径	4 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	计算机
净重	20 g

环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 75 °C
环境温度, 储藏	-30 ... 120 °C

认证


防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27280402
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。