

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50112142

TK BR 53

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Toepassingsgebied	Levensmiddelen
-------------------	----------------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Ja
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	14 mm
Montagemaat hoogte	36 mm
Montagemaat dikte	20,3 mm
Reflectievlak hoogte	10 mm
Reflectievlak breedte	29 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	RVS
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	RVS
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	50 g
Type bevestiging	Behuizingpassing

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K

Classificatie

Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

