

技術データシート


反射フィルム

製品番号: 50041876

REF 4-A-25x22800

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 機械の仕様

|             |           |
|-------------|-----------|
| 外形          | 方形        |
| 方向に左右されない   | はい        |
| 取り付け寸法 幅    | 25 mm     |
| 取り付け寸法 高さ   | 22,800 mm |
| 反射面の高さ      | 22,800 mm |
| 反射面の幅       | 25 mm     |
| リフレクタの素材    | プラスチック    |
| 極性変更        | はい        |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA      |
| 検出面の素材      | トリプル      |
| 取り付けの種類     | 自己粘着      |

## 周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 80 °C |
|----------|---------------|

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 39191080 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0   | 27279203 |
| eCl@ss 9.0   | 27273601 |
| eCl@ss 10.0  | 27273601 |
| eCl@ss 11.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |