

Scheda tecnica dati

Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50130452

E4-V1-DB-G

Contenuto

- Dati tecnici
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	E4
Idoneo per	Elementi torretta di segnalazione della serie E4
Tipo di segnalazione	Ottico

Dati elettrici

Durata	> 100.000 h
Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max.	32 mA

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	40 mm x 62 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	45 g
Tipo di fissaggio	Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione	LED/24V
Rappresentazione del segnale	Luce lampeggiante
Colore calotta	Verde
Frequenza di lampeggio/flash	2 Hz
Angolo di emissione	360°

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 66
Omologazioni	c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ECLASS 15.0	27371220
ECLASS 16.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232
ETIM 10.0	EC000232

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.



Per applicazioni UL:



- ⚠ Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

Accessori

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130455	E4-MH1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Montaggio orizzontale Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130458	E4-MP1-100	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Montaggio su base Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130456	E4-MW1	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 5 pezzi max. Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66
	50130457	E4-MW2	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia Push-In Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Montaggio con squadretta Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale Moduli calotta: 10 pezzi max. Registrazione modulo: Su due lati Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.