

## Fiche technique

## Organe de commande

Art. n°: 63000707

AC-AN-ASH

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions (l x H x L)                    | 53 mm x 14 mm x 29 mm |
| Poids net                                 | 12 g                  |
| Type de fixation                          | Fixation traversante  |
| Forme de l'organe de commande             | Coudé                 |
| Domaine d'application, organe de commande | Normal Duty           |
| Orifices de montage                       | Dans le sens clé      |
| Matériau                                  | Inox                  |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279216 |
| ECLASS 8.0               | 27279216 |
| ECLASS 9.0               | 27272606 |
| ECLASS 10.0              | 27272606 |
| ECLASS 11.0              | 27272606 |
| ECLASS 12.0              | 27272606 |
| ECLASS 13.0              | 27272606 |
| ECLASS 14.0              | 27272606 |
| ECLASS 15.0              | 27272606 |
| ECLASS 16.0              | 27272606 |
| ETIM 5.0                 | EC001487 |
| ETIM 6.0                 | EC001487 |
| ETIM 7.0                 | EC001487 |
| ETIM 8.0                 | EC001487 |
| ETIM 9.0                 | EC001487 |
| ETIM 10.0                | EC001487 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

