

Teknik veri sayfası

Baz istasyonu

Ürün no.: 50138134

Base HS 6678

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Baz istasyonu
Bunlar için uygundur:	HS 66x8

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	4,75 ... 14 V, DC

Arayüz

Tür	RS 232
	USB, RS 232

RS 232

İşlev	Proses
Transfer hızı	9.600 ... 115.200 Bd
Veri formatı	ayarlanabilir
Başlangıç biti	1
Veri biti	7,8
Durdurma biti	1,2
Parite	ayarlanabilir
Transfer protokolü	ayarlanabilir
Veri kodlaması	ASCII

USB

İşlev	Proses
İşletim türü	COM bağlantı noktası emülasyonu
	Klavye emülasyonu
Teknik özellik	USB 2.0

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi	Sınıf 1 (Varsayılan: Sınıf 2)
Bluetooth sürümü	4.0

Bağlantı 1

İşlev	Bakım arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	90 mm x 78 mm x 230 mm
Plastik gövde	PC-ABS
Net ağırlık	298 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 70 °C

Sertifikalar


Sertifikasyonlar	c UL US
------------------	---------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	Veri arayüzü
	RJ41

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	Kablo kimliği
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, yanıp sönüyor	Bağlantı kuruldu
	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
	sarı, yanıp sönüyor	Şarj işlemi aktif
	sarı, sürekli ışık	Cihaz normal, başlatma aşaması
	mavi, sürekli ışık	Çağrı
	sarı hızlı yanıp sönüyor	Cihaz hatası
	yeşil, sürekli ışık	Tam şarjlı