

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50148924

D U-M12-4W-M-SK

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Tensione di esercizio | Max. 32 V CA/CC |
| Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |

Collegamento

| | |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

Collegamento 1

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Angolare |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto mordente |
|----------------------|-------------------|

Proprietà del cavo

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Sezione dei conduttori ammessa | 0,25 ... 0,5 mm ² |
|--------------------------------|------------------------------|

Dati ambientali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Certificazioni

| | |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Angolare |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di collegamento | Morsetto mordente |
|----------------------|-------------------|