

## Teknisk datablad

## Tilslutningsledning

Art. nr.: 50133846

KD U-M12-5W-V1-050-3DP

### Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram



Illustrationen kan afvige



## Tekniske data

### Elektriske data

#### Ydelsesdata

Driftsspænding	maks. 125 V AC/DC
----------------	-------------------

### Tilslutning

#### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	vinklet
Rundt stik, LED	Ja
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvlåsende

#### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

#### Ydeevne

Antal ledere	5 Stk.
Ledertværsnit	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
Farve indkapsling	sort
Afskærmet	Nej
Silikonefri	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabeldiameter (udvendig)	5,9 mm
Kabellængde	5.000 mm
Materiale indkapsling	PVC
Lederisolering	PVC
Egnet til trækkæde	Nej
Kapslens egenskaber	Uden FCKW, cadmium, silikone og bly, kan forarbejdes fint med maskine.
Den udvendige kapsels bestandighed	Olie-, benzin- og kemikalieresistent, brandsikker iht. UL 1581 VW1 / CSA FT1

### Mekaniske data

Nøglevidde	13 mm
Bøjecykler	2.000.000 Stk.
Bøjeradius fleksibel nedlægning, min.	min. 10 x kabeldiameter
Bøjeradius stationær nedlægning, min.	min. 5 x kabeldiameter

### Betjening og display

Antal LED	3 Stk.
-----------	--------

### Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift, fleksibel nedlægning	-5 ... 70 °C
Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning	-30 ... 70 °C

### Certificeringer

Kapsling	IP 65
	IP 67

### Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrisk tilslutning

### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	vinklet
Rundt stik, LED	Ja
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvlåsende

## Elektrisk tilslutning

Pin	Lederfarve
1	brun
2	hvid
3	blå
4	sort
5	grå



### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende

## Kredsløbsdiagram

### Ledningsskema

