

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50137380

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 125 V AC/DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dışı büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Kodlama X kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Versiyon eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 8 Adet

İletken enine kesiti 0,14 mm<sup>2</sup>

AWG 26

Renk kılıf Yeşil

Korumalı Evet

Silikonsuz Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 6,4 mm

Kablo uzunluğu 5.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PE

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca alev karşı dayanım

## Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 13 mm

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -25 ... 70 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -25 ... 80 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67, RJ45 için IP 20

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dışı büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Kodlama X kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır


## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

Bağlantı türü

RJ45

## Devre şeması



- |   |                            |   |                               |   |         |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------|
| a | Kablo kesiti beyaz/turuncu | e | Kablo kesiti beyaz/kahverengi | i | Blendaj |
| b | Esnek kablo turuncu        | f | Esnek kablo kahverengi        |   |         |
| c | Kablo kesiti beyaz/yeşil   | g | Kablo kesiti beyaz/mavi       |   |         |
| d | Esnek kablo yeşil          | h | Esnek kablo mavi              |   |         |