

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50136636

KD U-M23-JA-P1-150

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 120 V AC/DC
-----------------	-------------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikel, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	19 Adet
İletken enine kesiti	0,5 mm <sup>2</sup>
İletken enine kesiti	16 x 0,5 mm <sup>2</sup>
	3 x 1 mm <sup>2</sup>
AWG	21
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	11,6 mm
Kablo uzunluğu	15.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PP
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	Silikon, halojen ve içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 uyarınca iyi bir yağ ve kimyasal dayanımına sahiptir ve alev geciktiricidir

## Mekanik bilgiler

Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-25 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-50 ... 80 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Pin

## İletken rengi

1	mor
2	Kırmızı
3	gri
4	Kırmızı / Mavi
5	Yeşil
6	Mavi
7	gri / pembe
8	beyaz / Yeşil
9	beyaz / Sarı
10	beyaz / gri
11	siyah
12	Sarı / Yeşil
13	kahverengi / Sarı
14	kahverengi / Yeşil
15	beyaz
16	Sarı
17	pembe
18	gri / kahverengi
19	kahverengi



## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------