

技术数据表

连接器

配件编号: 53800125

CU411-RS4



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合	区域防护激光扫描仪 RSL 410
	区域防护激光扫描仪 RSL 420

连接

连接数量	2 光束
------	------

连接1

功能	机器接口
类型	带Sub-D导线
电缆长度	450 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色

连接2

功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	D-编码

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸锌
净重	15,210 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	卡口系统

分类

税率编号	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279090
eCl@ss 8.0	27279090
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272791
eCl@ss 11.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

电气连接

连接1

功能	机器接口
类型	带Sub-D导线
电缆长度	450 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
类型	插座
引脚数	15 个引脚

引脚 引脚分配

芯线颜色

1	0V	蓝色
2	RES-I	白色
3	+24V	棕色
4	F1	黑色
5	A1	黄色
6	F2	紫色
7	F3	灰色 / 粉红
8	F4	红色 / 蓝色
9	n.c.	-
10	n.c.	-
11	OSSDA1	灰色
12	OSSDA2	粉红
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	红色

电气连接

连接2

功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	黄色
2	RD+	白色
3	TD-	桔黄色
4	RD-	蓝色

