

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800125

CU411-RS4

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Güvenlik lazer alan tarayıcı RSL 410 Güvenlik lazer alan tarayıcı RSL 420
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D'li kablo
Kablo uzunluğu	450 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	15.210 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Süngü sistemi

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279090
eCl@ss 8.0	27279090
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272791
eCl@ss 11.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D'li kablo
Kablo uzunluğu	450 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
Tip	dişi
Kutup sayısı	15 kutuplu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	0 V	Mavi
2	RES-I	beyaz
3	+24 V	kahverengi
4	F1	siyah
5	A1	Sarı
6	F2	mor
7	F3	gri / pembe
8	F4	Kırmızı / Mavi
9	n.c.	-
10	n.c.	-
11	OSSDA1	gri
12	OSSDA2	pembe
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	Kırmızı

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	RD+	beyaz
3	TD-	Turuncu
4	RD-	Mavi

