

## Hoja técnica

## Reflector

Código: 50112142

TK BR 53

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Campo de aplicación	Alimentaria
---------------------	-------------

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Dependiente de la dirección	Sí
Tamaño del triple	0,3 mm
Medida de montaje, anchura	14 mm
Medida de montaje, altura	36 mm
Medida de montaje, espesor	20,3 mm
Superficie de reflexión, altura	10 mm
Superficie de reflexión, anchura	29 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Acero inoxidable
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	Acero inoxidable
Estructura de superficie activa	Mikrotriple
Peso neto	50 g
Tipo de fijación	Asiento para la carcasa

### Clasificación

Número de arancel	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
	IP 69K

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

