

Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50116463

MK 300

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 300i
	BPS 300i

Interface

Type	RS 232
------	--------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	5 -polig

Aansluiting 2

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	5 -polig

Aansluiting 3

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	175 g
Kleur behuizing	zwart

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ECLASS 16.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	M16
Aantal polen	5 -polig

Klem

1	SWIO 2
2	SWIN 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Toewijzing

Aansluiting 2

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	M16
Aantal polen	5 -polig

Elektrische aansluiting

Klem**Toewijzing**

1	RTS/TX+
2	TxD/Tx-
3	GND ISO
4	RxD/RX-
5	CTS/RX+

Aansluiting 3

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C