

技术数据表

安装插头

配件编号: 50145962

AC-PLM-19

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 配件



图片可能不同

技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M23
材料	金属
引脚数	19 个引脚
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	19 光束
核心截面	0.34 mm ²
AWG	22

机械数据

净重	55 g
螺栓-上紧扭矩	1 ... 1.5 N·m

环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 80 °C
----------	---------------

认证


防护等级	IP 67
	IP 69K

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M23
类型	插头
材料	金属
引脚数	19 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电气连接

引脚	芯线颜色
1	白色
2	棕色
3	绿色
4	黄色
5	灰色
6	粉红
7	蓝色
8	红色
9	黑色
10	紫色
11	灰色/粉红
12	红色 / 蓝色
13	白色/绿色
14	棕色/绿色
15	白色/黄色
16	黄色/棕色
17	白色/灰色
18	灰色/棕色
19	白色/粉红



连接2	
类型	开口端

配件

连接技术 - 连接电缆

配件编号	名称	配件	说明
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	连接电缆	连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	连接电缆	连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	连接电缆	连接1: 接头, M23, 直形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 20,000 mm 护套材料: PUR

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M23, L形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	连接电缆	连接1: 接头, M23, L形, 插座, A-编码, 19 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。