

## 기술 데이터 시트

### 패널형 커넥터

품목 번호: 50145962

AC-PLM-19

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
재료	금속
핀 개수	19 핀
모델	액시얼

## 연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

## 케이블 특성

와이어 개수	19 개수
와이어 단면	0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	22

## 기술 데이터

순중량	55 g
볼트 조임 토크	1 ... 1.5 N·m

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
------------	---------------

## 인증


보호 등급	IP 67
	IP 69K

## 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)




## 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
유형	Male
재료	금속
핀 개수	19 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

# 전기 연결

핀	와이어 색상
1	흰색
2	갈색
3	녹색
4	황색
5	회색
6	분홍
7	청색
8	적색
9	흑색
10	자주색
11	회색/분홍
12	적색/청색
13	흰색/녹색
14	갈색/녹색
15	흰색/노랑색
16	노랑색/갈색
17	흰색/회색
18	회색/갈색
19	흰색/분홍





연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 15,000 mm 덮개 재료: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 20,000 mm 덮개 재료: PUR

## 액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 굴절형, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 굴절형, 암, A-코딩됨, 19 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR

### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.