

Technisch gegevensblad


Aansluitkabel

Art.-nr.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	16 -polig
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	16 St.
Aderdoorsnede	Spanning: 2 x 1 mm ² / signaal: 14 x 0,14 mm ²
AWG	Spanning: 18 / signaal: 26
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	7,5 mm
Kabellengte	50.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Aderisolatie	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Buigradius vast verlegd, min.	Min. 6 x kabeldiameter
-------------------------------	------------------------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	0 ... 80 °C
---	-------------

Certificeringen

Goedkeuringen	RoHS
---------------	------

Classificatie

Douanetariefnnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	16 -polig
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Pin

1	wit
2	bruin
3	groen
4	Geel
5	grijs
6	roze
7	blauw
8	Rood
9	zwart
10	violet
11	grijs / roze
12	blauw / Rood
13	groen / wit
14	bruin / groen
15	Geel / wit
16	bruin / Geel

Aderkleuren



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Type aansluiting

open uiteinde