

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, auto-travante

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Características dos cabos

Número de fios	16 Unid.
Seção transversal do fio	T: 2 x 1 mm ² / sinal: 14 x 0,14 mm ²
AWG	Tensão: 18 / sinal: 26
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	7,5 mm
Comprimento do cabo	50.000 mm
Material da bainha	PVC
Isolamento do fio	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Dados mecânicos

Raio de curvatura de instalação fixa, min.	Min. 6 x diâmetro do cabo
--	---------------------------

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa	0 ... 80 °C
---	-------------

Certificações

Certificações	RoHS
---------------	------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Pino

1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Amarelo
5	Cinza
6	Rosa
7	Azul
8	Vermelho
9	Preto
10	Violeta
11	Cinza / Rosa
12	Azul / Vermelho
13	Branco / Verde
14	Marrom / Verde
15	Amarelo / Branco
16	Amarelo / Marrom

Cor do fio



Ligação elétrica

Conexão 2

Tipo de conexão

Extremidade aberta