

## Teknisk datablad Signalsøjleelement

Art. nr.: 50130455

E4-MH1

### Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Henvisninger
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



## Tekniske data

### Basisdata

Serie	E4
-------	----

### Tilslutning

#### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Klemme
Klemmetype	Push-in teknik

### Mekaniske data

Byggeform	cylindrisk
Dimensioner (Ø x L)	40 mm x 43 mm
Materiale hus	Kunststof
Farve hus	sort
Fastgørelsesdelens udførelse	Vandret montering
Fastgørelsestype, på anlægget	kan skrues / horisontal
Kuglehovedmoduler	5 stk. maks.
Modulholder	i en side
Antal endekapper	1 Stk.

### Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift	-30 ... 60 °C
----------------------------	---------------

### Certificeringer

Kapsling	IP 66
----------	-------

### Klassifikation

Toldtarifnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371235
eCl@ss 8.0	27371235
eCl@ss 9.0	27371232
eCl@ss 10.0	27371235
eCl@ss 11.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154

## Elektrisk tilslutning

### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Klemme
Klemmetype	Push-in teknik

## Henvisninger



### Overhold den tilsigtede brug!



- ⚠ Produktet er ingen sikkerhedssensor og er ikke egnet til personbeskyttelse.
- ⚠ Produktet må kun tages i drift af autoriserede personer.
- ⚠ Anvend produktet udelukkende i overensstemmelse med den tilsigtede brug.






### Ved UL-applikationer:



- ⚠ Ved UL-applikationer er brugen udelukkende tilladt i klasse-2-strømkredsløb iht. NEC (national electric code).

# Tilbehør

## Generelt

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50130454	E4-V1-BZ1	Signalsøjleelement	Signalgivning: akustisk Strømforbrug, maks.: 39 mA Byggeform: cylindrisk Diameter: 40 mm Fastgørelse: Bajonetsystem Betjeningsэлеmenter: DIP-afbryder Omgivelsestemperatur: -30 ... 60 °C Kapsling: IP 66 Lydtype: Vedvarende eller pulserende lyd Lydtryk: 80 dB Antal toner: 1 Stk.
	50130449	E4-V1-DB-R	Signalsøjleelement	Signalgivning: Optisk Forsyningsspænding: 24 V, AC/DC Strømforbrug, maks.: 32 mA Byggeform: cylindrisk Diameter: 40 mm Fastgørelse: Bajonetsystem Lampe: LED/24V Signalbillede: Blinklys Kuglehovedfarve: rød Strålevinkel: 360° Omgivelsestemperatur: -30 ... 60 °C Kapsling: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Signalsøjleelement	Signalgivning: Optisk Forsyningsspænding: 24 V, AC/DC Strømforbrug, maks.: 27 mA Byggeform: cylindrisk Diameter: 40 mm Fastgørelse: Bajonetsystem Lampe: LED/24V Signalbillede: Permanent lys Kuglehovedfarve: rød Strålevinkel: 360° Omgivelsestemperatur: -30 ... 60 °C Kapsling: IP 66

### Henvisning



↪ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.