

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50113467

KB JST-M12A-5P-3000

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |        |
|------------|--------|
| 어플리케이션     | 내화학성   |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232 |

전기 데이터

|        |           |
|--------|-----------|
| 성능 데이터 |           |
| 작동 전압  | 30V AC/DC |

연결

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결 1        |        |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

|        |             |
|--------|-------------|
| 연결 2   |             |
| 연결부 종류 | JST ZHR 커넥터 |
| 핀 개수   | 12 핀        |

|            |          |
|------------|----------|
| 케이블 특성     |          |
| 와이어 개수     | 5 개수     |
| 덮개 색상      | 흑색       |
| 차폐됨        | 예        |
| 케이블 모델     | 상호접속 케이블 |
| 케이블 직경(외경) | 6 mm     |
| 케이블 길이     | 3,000 mm |
| 덮개 재료      | PUR      |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요      |

기술 데이터

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 184 g |
|-----|-------|

조작 및 표시

|    |  |
|----|--|
| 분류 |  |
|----|--|

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

전기 연결

연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

연결 2

|        |             |
|--------|-------------|
| 연결부 종류 | JST ZHR 커넥터 |
| 핀 개수   | 12 핀        |