

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50141463

KD PL-M12-5A-P0-050

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	MD 748i
------------	---------

전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	50V AC / 60V DC

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
인코딩	L-코딩됨
모델	액시얼

케이블 특성	
와이어 개수	5 개수
와이어 단면	1.5 mm ²
덮개 색상	회색
차폐됨	아니요
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	2.35 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PUR
와이어 절연	PP
드래그 체인 적합성	예
트래버스 측량	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 50m/s ² 에서 최대 5m/s

기술 데이터

급힘 주기	10,000,000 개수
유동적 배열 굽곡 반경, 최소	최소 7.5 x 케이블 직경
고정적 배열 굽곡 반경, 최소	최소 4 x 케이블 직경

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 유동적 배열	-30 ... 90 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-40 ... 90 °C

인증

보호 등급	IP 67
	IP 69K
	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

전기 연결


연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
인코딩	L-코딩됨
모델	액시얼

핀

1	갈색
2	흰색
3	청색
4	흑색
5	회색

와이어 색상



회로도

배선도

