


## 技术数据表

## 电子标签

配件编号: 50107790

TFM 02 2210.210



### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 说明
- 更多信息

图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

系列	TFM
适合	RFM
芯片	I-CodeSLI
工作频率	13.56 MHz

### 电气数据

性能数据	
存储器存取	读/写
存储容量	112 B
存储区	28 光束
存储区容量	4 B
存储时间	50 ms

### 认证

应用标准	ISO 15693
------	-----------

### 机械数据

设计	标签
尺寸 (宽 x 高 x 长)	18 mm x 0.3 mm x 36 mm
外壳材料	纸
净重	1 g

### 环境数据

环境温度, 工作	-20 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 70 °C

### 认证


防护等级	IP 67
------	-------

### 分类

税率编号	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27280402
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



## 说明



**遵守设备的使用规定！**



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。  
只能由专业人员将本产品投入运行。  
请仅根据正确用途使用本产品。

## 更多信息

读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。