

技术数据表

超声波传感器

配件编号: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	18
物理学原理	超声波

光学数据

连接

连接1	
类型	带接头电缆
电缆长度	2,500 mm
螺纹规格	M8
材料	金属
引脚数	3 个引脚

机械数据

设计	圆柱形
螺纹规格	M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L)	18 mm x 25 mm
外壳材料	金属
金属外壳	镀镍黄铜
净重	30 g

电气连接

连接1

类型	带接头电缆
电缆长度	2,500 mm
螺纹规格	M8
材料	金属
引脚数	3 个引脚
规格	直形

认证

防护等级	IP 65
------	-------

分类

税率编号	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272801
eCl@ss 8.0	27272801
eCl@ss 9.0	27272890
eCl@ss 10.0	27272801
eCl@ss 11.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001848