

Hoja técnica

Sensor de ultrasonido

Código: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	18
Principio físico	Ultrasonidos

Datos ópticos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	2.500 mm
Tamaño de rosca	M8
Material	Metal
Número de polos	3 polos

Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Tamaño de rosca	M18 x 1 mm
Dimensiones (Ø x L)	18 mm x 25 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Latón niquelado
Peso neto	30 g

Certificaciones

Índice de protección	IP 65
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272801
eCl@ss 8.0	27272801
eCl@ss 9.0	27272890
eCl@ss 10.0	27272801
eCl@ss 11.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001848

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	2.500 mm
Tamaño de rosca	M8
Material	Metal
Número de polos	3 polos
Versión	Axial