

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50103409

KB PS2 IT4xxx

内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	IT 38xx系列移动式条码阅读器
适合接口	PS/2

### 连接

#### 连接1

类型	PS/2
规格	直形
类型	插座

#### 连接2

类型	RJ41
----	------

#### 连接3

类型	PS/2
规格	直形
类型	插头

#### 电缆性质

导线数量	10 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 ( 外部 )	5 mm
电缆长度	2,400 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	PS/2
规格	直形
类型	插座

### 连接2

类型	RJ41
----	------

### 连接3

类型	PS/2
规格	直形
类型	插头