

## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 50108574

KB RS232 Z-3010

### 内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	Z-3010
适合接口	RS 232

### 连接

<b>连接1</b>	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
<b>连接2</b>	
类型	RJ41
<b>连接3</b>	
类型	插孔
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形

### 电缆性质

导线数量	10 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

### 连接2

类型	RJ41
----	------

### 连接3

类型	插孔
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形