

## Hoja técnica

### Cable de interconexión

Código: 50108574

KB RS232 Z-3010

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Apropiado para          | Z-3010 |
| Apropiado para interfaz | RS 232 |

### Conexión

#### Conexión 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

#### Conexión 2

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

#### Conexión 3

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de conexión | Conector jack hembra |
| Tamaño de rosca  | Enchufable           |
| Tipo             | Conector hembra      |
| Número de polos  | 2 polos              |
| Versión          | Axial                |

### Propiedades de cable

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Número de conductores           | 10 Unidad(es)          |
| Color de cubierta               | Gris                   |
| Apantallado                     | Si                     |
| Versión de cable                | Cable de interconexión |
| Diámetro de cable (externo)     | 5 mm                   |
| Longitud de cable               | 2.000 mm               |
| Material de cubierta            | PVC                    |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                     |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4      | 27279201 |
| eCl@ss 8.0        | 27279218 |
| eCl@ss 9.0        | 27060311 |
| eCl@ss 10.0       | 27060311 |
| eCl@ss 11.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

### Conexión 2

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

### Conexión 3

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de conexión | Conector jack hembra |
| Tamaño de rosca  | Enchufable           |
| Tipo             | Conector hembra      |
| Número de polos  | 2 polos              |
| Versión          | Axial                |