

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50108574

KB RS232 Z-3010

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Z-3010
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Jack soket
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	10 Adet
Renk kılıf	gri
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	5 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Jack soket
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Tasarım	eksenel