

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50104442

KB TTL-RS232/ext IT4xxx

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	IT 38xx系列移动式条码阅读器
适合接口	RS 232
	TTL

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	RJ41
连接3	
类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	4 个引脚
规格	直形

电缆性质

导线数量	10 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,300 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	RJ41
----	------

连接3

类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	4 个引脚
规格	直形