

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50104442

KB TTL-RS232/ext IT4xxx

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Lectores de códigos de barras manuales serie IT 38xx
Apropiado para interfaz	RS 232
	TTL

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial
Conexión 2	
Tipo de conexión	RJ41
Conexión 3	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	4 polos
Versión	Axial

Propiedades de cable

Número de conductores	10 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Si
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.300 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Clasificación

Número de arancel	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	4 polos
Versión	Axial