

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50114517

KB 232-1 IT190x

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	IT 1300系列移动式条码阅读器 IT 1900g系列移动式2D码阅读器 IT 1902i系列移动式2D码阅读器 IT 1910系列移动式2D码阅读器 IT 1911i系列移动式2D码阅读器
适合接口	RS 232 TTL

连接

连接1	
类型	RJ41
连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形

电缆性质

导线数量	6 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类


税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	RJ41
----	------

引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电气连接

引脚 引脚分配

1	n.c.
2	TXD, 带 0 ... +5 伏特信号电平
3	RxD, 带 0 ... +5 伏特信号电平
4	n.c.
5	GND
6	DTR, 带 0 ... +5 伏特信号电平
7	CTS, 带 0 ... +5 伏特信号电平
8	RTS, 带 0 ... +5 伏特信号电平
9	4.5 - 5.5 V DC, 当电源连接上未插入电源时



连接3

类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形