

技术数据表


连接电缆

配件编号: 150682

CB-M12-5000-3GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压	30 V AC/DC
------	------------

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

电缆性质

导线数量	3 光束
核心截面	0.34 mm ²
护套颜色	黑色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	4.3 mm
电缆长度	5,000 mm
导线材料	铜
护套材料	PUR
拖链适用性	否

环境数据

环境温度, 工作, 固定式	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	3 个引脚
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

接线图

接线图

