

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114697

KB DN/CAN-5000 SA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------------------|----------------------|
| Arayüz için uygundur | CANopen DeviceNet |
|----------------------|----------------------|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|--|
| İletken sayısı | 5 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 7 mm |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tasarım | eksenel |

Pin

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Ek gidis esnek kablosu |
| 2 | Kırmızı |
| 3 | siyah |
| 4 | beyaz |
| 5 | Mavi |

İletken rengi



Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Devre şeması

Bağlantı şeması

