


Teknisk datablad

Tilslutningsledning

Art. nr.: 50108139
KB-ROD4-CP-10000

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Basisdata

Parameterhukommelse	Ja
---------------------	----

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding	30 V AC/DC
----------------	------------

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Sub-D
Type	female
Antal poler	15 -polet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

Ydeevne

Antal ledere	15 Stk.
Afskærmet	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabellængde	10.000 mm
Materiale indkapsling	PVC
Egnet til trækkæde	Nej

Certificeringer

US-patenter	US 7,696,468 B
-------------	----------------

Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrisk tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Sub-D
Type	female
Antal poler	15 -polet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------