

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50117251

BTU 300M-D14

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Contenu</b>	2 vis M4 x 20
	2 vis M4 x 25
	4 rondelles
<b>Adapté pour</b>	Capteurs de la série 10
	Capteurs de la série 25C
	Capteurs de la série 46B
	Capteurs de la série 46C
	Capteurs de la série 8
	ODSL 9

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée des pièces de fixation, métal</b>	Acier zingué
	Aluminium
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Système de montage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 14 mm
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	Adapté aux vis M4
	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Pivotant 360°
	Réglable
	Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique
<b>Compatible ITEM</b>	Non

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	73182900
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

