

## Technisch gegevensblad

### Adapter

Art.-nr.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



# Technische gegevens

## Elektrische gegevens

### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning max. 50 V AC / 60 V DC

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M8

Type female

Aantal polen 4 -polig

Uitvoering axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M8

Type male

Aantal polen 3 -polig

Uitvoering axiaal

### Kabeleigenschappen

Afgeschermd Nee

## Mechanische gegevens

Sleutelwijdte 9 mm

Materiaal PUR

### Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

### Classificatie

Douanetariefnummer 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

# Elektrische aansluiting

## Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M8

Type female

Aantal polen 4 -polig

Uitvoering axiaal

## Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker


Schroefdraadmaat M8

Type male

Aantal polen 3 -polig

Uitvoering axiaal

# Bedradingschema's



## Toebehoren

### Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132266	TT-Set 0,6-13	Gereedschap	Type: Momentsleutel Sleutelwijdte: 13 mm Koppel: 0,6 N·m Materiaal: Kunststof, RVS Omgevingstemperatuur: -40 ... 120 °C

#### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.