

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	HS 66x8
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Oznaczenie przewodu	CBA-U46-S07ZAR
---------------------	----------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5,5 mm
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	TPU
Przydatność łańcucha wleczzonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Dane mechaniczne

Masa netto	90 g
------------	------


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Pin Obsadzenie pinów

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Pin Obsadzenie pinów

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

